

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE RS Pro

Choisissez la qualité et la performance au meilleur prix parmi plus de 2500 produits RS Pro en éclairage.

PROJECTEURS À LED LONGUE PORTÉE, 20W

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Utilisation sans pilote
- JLED CMS haute tension, innovante à faible consommation énergétique
- Verre renforcé
- Corps en aluminium haute qualité



877-1703 Projecteur LED 213 x 28 x 180 mm, blanc **98,78€ HT**

877-1707 Projecteur LED 213 x 28 x 180 mm noir **98,78€ HT**

BALADEUSE, LAMPE TORCHE D'INSPECTION À LED IPX6

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Puissance de 400 lumens
- Tête de lampe flexible
- Autonomie de 9h pour un niveau d'utilisation intensif
- Résistance à l'eau IPX6
- Résistance à la chute : 1 m



901-4988 Baladeuse, lampe torche à LED **41,43€ HT**

BALADEUSE À LED SANS FIL 3W IP44

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lampe de chantier pratique grâce à son crochet de suspension, son chargeur de voiture et son support magnétique sur l'arrière.

- 270 lumens
- Jusqu'à 3h d'autonomie
- 1 batterie au lithium-ion 18 500
- Dotée d'un indicateur de niveau de charge
- Solide, robuste et résistante aux éclaboussures



795-6506 Lampe LED rechargeable sans fil **84,47€ HT**

LAMPE TORCHE LED HAUTE PUISSANCE IPX6

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Haute puissance : jusqu'à 400 lumens en alliage d'aluminium
- Modes de commutation : fort, faible, clignotant marche/arrêt
- Alimentation : 3 piles AAA non fournies
- Étui de transport inclus
- Porte-pile multioption intégré : 3 AAA, 2 AAA ou 1 AAA
- Autonomie : 5 heures à niveau élevé, 15 heures à niveau faible
- Résistant à l'eau : IPX6



901-4972 Torche de focalisation à LED **30,36€ HT**

PROJECTEURS À LED IP65

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Bonne performance de dissipation thermique
- Durée de vie de plus de 50000 heures
- Boîtier en aluminium durable
- Verre renforcé
- Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie comparé aux projecteurs traditionnels



À partir de **35,50€ HT**

787-1310 Projecteur LED 10W, 85,7 x 114,3 x 88,8 mm

787-1317 Projecteur LED 30W 185 x 225 x 125 mm

787-1326 Projecteur LED 50W, 235 x 285 x 150 mm

787-1329 Projecteur LED 80W, 362 x 285 x 115 mm

787-1323 Projecteur LED 100W, 360 x 285 x 105 mm

LAMPE TORCHE LED EDIXEON, FAISCEAU ULTRA VIOLET 1W IP65

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Haute puissance : jusqu'à 400 lumens
- Lampe de poche, compacte et légère
- Elle comprend une LED puissante de 1W Edixeon, émettant un faisceau ultraviolet
- Spécialement conçue pour applications spéciales de lumière noire
- Temps d'éclairage environ 170 heures
- Matériau du corps en aluminium
- 3 piles AAA fournies



795-6496 Lampe de poche tactique ultraviolet **58,58€ HT**

LAMPE TORCHE COMPACTE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Puissance de 15 lumens
- Autonomie de 24,5 heures
- Résistante à l'eau : IPX6
- Résistante aux chutes : 1 m



901-4960 Lampe torche compacte à LED **13,58€ HT**

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE RS Pro

Pour alimenter vos appareils d'éclairage, pensez à notre gamme de piles RS Pro.

PILES NON RECHARGEABLES DE TYPE LR6 - ALCALINE

- Tension nominale : 1,5V
- Dimensions (mm) : 50,5 x 14,5



À partir de 4,13€ HT

744-2199 Paquet de 12

917-6588 Paquet de 20

789-2828 Paquet de 100

PILES NON RECHARGEABLES DE TYPE LR6 - LITHIUM

- Tension nominale : 3,6V
- Dimensions (mm) : 50,5 x 14,50
- Vendues à l'unité



À partir de 7,27€ HT

778-1103

778-1100

596-602

593-489

PILES NON RECHARGEABLES DE TYPE LR3 - ALCALINE

- Tension nominale : 1,5V
- Dimensions (mm) : 44,5 x 10,5



À partir de 2,89€ HT

744-2209 Paquet de 12

917-6581 Paquet de 20

789-2821 Paquet de 100

PILES BOUTONS NON RECHARGEABLES

- Tension nominale : 3V (sauf 514-7766 : 1,55V)
- Dimensions (mm) : 20 x 3,2
- Vendues par paquet de 5

À partir de 2,06€ HT

866-0663

514-7766

866-0653

866-0669

866-0672

866-0675

866-0679



PILES RECHARGEABLES DE TYPE AA

- Tension nominale : 1,2V
- Dimensions (mm) : 50 x 14,5

À partir de 3,70€ HT

504-6225 L'unité

611-8725 L'unité

617-0795 L'unité

611-8674 Paquet de 4

617-0773 Paquet de 4

504-6067 Paquet de 4



PILES RECHARGEABLES DE TYPE AAA

- Tension nominale 1,2V
- Dimensions : 44,5 x 10,5

À partir de 3,70€ HT

617-0789 L'unité

504-6051 Paquet de 4

611-8630 Paquet de 4

617-0767 Paquet de 4

901-2986 Paquet de 4



PILES BOUTON RECHARGEABLES NI/MH

- Avec sorties broches circuits imprimés
- Vendues à l'unité

À partir de 2,26€ HT

525-837 2,4V - 13 x 15,5 mm

525-798 3,6V - 10 x 12 mm

525-849 2,4V - 24 x 16 x 12 mm

525-843 3,6V - 19,5 x 15,5 mm

525-792 3,6V - 24 x 15,5 x 18 mm

525-811 4,8V - 25x15,5 x 24 mm

525-815 6V - 46 x 25,5 mm



Tous nos produits sont soumis aux conditions générales de vente détaillées sur fr.rs-online.com. Les prix en vigueur sont ceux figurant sur notre site Internet ou disponibles sur simple demande au 0 825 034 034*. RS Components SAS - Capital social 6 200 000 € RC Beauvais 334 534 039.

* Service 0,15 € TTC/mn + prix de l'appel

fr.rs-online.com/RSPRO 0 825 034 034*

